


**Garant****SNMG 190616, Gatunek: HB7210-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251336 HB7210-1
GTIN	4062406059101
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SNMG 190616 HB7210-1 promień naroża: 1,6 mm  
Gatunek: HB7210-1  
Łamacz wiórów: GG  
głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
posuw  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/obr,  
prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,32 - 0,8 mm/obr,
Zastosowanie główne	K
Gatunek	HB7210-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	GG

promień naroża	1,6 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia