

**Garant****WN.G 080404, Gatunek: HB7210-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Klasa artykułu	21G

## Opis

WN.G 080404 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmposuw  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

## Opis techniczny

posuw $f$	0,3 - 0,7 mm/obr,
Łamacz wiórów	GM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	6,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,4 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Gatunek	HB7210-1

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Zastosowanie główne	K
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080404
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia