

**Garant****TNMA 160408, Gatunek: HB7210-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251546 HB7210-1
GTIN	4062406059125
Klasa artykułu	21G

## Opis

TNMA 160408 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmposuw  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
Zastosowanie główne	K
Materiał ostrza	HM
posuw $f$	0,3 - 0,7 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HB7210-1
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 6,5 mm

promień naroża	0,8 mm
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia