


**Garant****CC.T 09T304, Gatunek: HB7210-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Klasa artykułu	21G

## Opis

CC.T 09T304 HB7210-1 Gatunek: HB7210-1

Łamacz wiórów: GM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 450 m/min

## Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	K
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,2 mm
Gatunek	HB7210-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 450 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	GM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia