

**Wężę poliuretanowe z osnową, niebieskie, Długość 25 m, Ø wewnętrzna węża (średnica nominalna): 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080221 11
GTIN	7391390094667
Klasa artykułu	08A

**Opis****Wykonanie:**

Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od  $-15^{\circ}\text{C}$  do  $60^{\circ}\text{C}$ . Bardzo lekki, elastyczny i odporny na ścieranie wąż poliuretanowy. Bardzo duża odporność na oleje, rozpuszczalniki i rozpuszczalniki na bazie niewodnej. Ciśnienie robocze 16 barów.  
Ø zewnętrzna węża: 16 mm

**Opis techniczny**

długość węża	25 m
materiał	wąż poliuretanowy w oplocie tekstylnym
Ø wewnętrzna węża (średnica nominalna)	11 mm
Ø zewnętrzna węża	16 mm
kolor	niebieski
Atrybut nazwy produktu	Długość 25 m

---

## Akcesoria

Złączka bezpieczna z Stream-Line Ø wewnętrzna przyłącza do węża (średnica nominalna) 11 mm

080297 11