

Garant**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 12/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 12/06 mm kod ISO uchwyty: SRDCN 1212F06
pasująca wymienna płytka skrawająca: RC.T 0602
Szerokość funkcjonalna L₄ uchwytów neutralnych: 9 mm
Długość wysięgu L₁ uchwytów neutralnych: 12,4 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 80 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0602
Wielkość chwytu	12 mm
wielk. płytki	6 mm
kod ISO uchwyty	SRDCN 1212F06
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	12,4 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	80 mm
śruby mocujące	269028 22
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	9 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni

rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500