


**CNMG 120404 Wiper, Gatunek: CA025P**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 120404 Wiper CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: WP

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 105 - 435 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	CA025P
Zastosowanie główne	P

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	105 - 435 m/min
Łamacz wiórów	WP
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia