

**Garant****Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/08 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260611 20/08
GTIN	4062406059361
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 20/08 mm kod ISO uchwytu: SRDCN 2020K08  
pasująca wymienna płytka skrawająca: RC.T 0803  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub> uchwytów neutralnych: 14 mm  
Długość wysięgu L<sub>1</sub> uchwytów neutralnych: 16,4 mm  
Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 125 mm  
śruby mocujące: 269028 29

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0803
śruby mocujące	269028 29
kod ISO uchwytu	SRDCN 2020K08
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	125 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	16,4 mm
wielk. płytki	8 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	14 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni

rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże