

Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/06mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260611 25/06
GTIN	4062406059347
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Długość całkowita L uchwyków neutralnych	150 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwyków neutralnych	15,5 mm
śruby mocujące	269028 15
Długość wysięgu L ₁ uchwyków neutralnych	12,4 mm
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO chwytu	SRDCN 2525M06
wielk. płytki	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0602
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 15	269028 15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500