

Garant**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/08 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260611 25/08
GTIN	4062406059378
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 25/08 mm kod ISO uchwytu: SRDCN 2525M08
pasująca wymienna płytka skrawająca: RC.T 0803
Szerokość funkcjonalna L₄ uchwytów neutralnych: 16,5 mm
Długość wysięgu L₁ uchwytów neutralnych: 16,4 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 150 mm
śruby mocujące: 269028 29

Opis techniczny

wielk. płytki	8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0803
kod ISO uchwytu	SRDCN 2525M08
Wielkość chwytu	25 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	16,5 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	150 mm
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	16,4 mm
śruby mocujące	269028 29
rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni

rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże