


CNMG 120408 Wiper, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120408 Wiper CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: WP

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mm

posuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 105 - 435 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA025P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	WP
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 435 m/min
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia