


**CNMG 120412, Gatunek: CA025P**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 120412 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	1 - 3,5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	CA025P

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Łamacz wiórów	PS
posuw $f$	0,15 - 0,35 mm/obr,
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia