

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/06mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260606 12/06
GTIN	4062406059385
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	SRGCR/L 1212F06
długość główki L ₁	13,6 mm
długość całkowita L	80 mm
wielk. płytki	6 mm
Wielkość chwytu	12 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	RC.T 0602
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
śruby mocujące	269028 22
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500
---	------------