

**CNMG 190608, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250382 CA025P |
| GTIN | 4960664863709 |
| Klasa artykułu | 25E |

Opis

CNMG 190608 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

| | |
|---|----------------------|
| posuw f | 0,25 - 0,8 mm/obr, |
| Zastosowanie główne | P |
| głębokość skrawania a_p | 1 - 10 mm |
| Gatunek | CA025P |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Łamacz wiórów | PH |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |

| | |
|--|--|
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 70 - 420 m/min |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| powłoka | CVD |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 190608 |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |