


**CNMG 160612, Gatunek: CA025P**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250377 CA025P
GTIN	4960664863686
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 160612 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 10 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,2 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	PH
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Gatunek	CA025P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia