

**CNMG 120412, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 120412 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 10 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	1 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Łamacz wiórów	PH
Gatunek	CA025P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia