

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/06mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260607 16/06
GTIN	4062406059460
Klasa artykułu	21T

## Opis techniczny

śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 1616H06
długość główki L <sub>1</sub>	13,6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0602
długość całkowita L	100 mm
Wielkość chwytu	16 mm
wielk. płytki	6 mm
Seria	QuickTurn
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

## Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500