

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/08mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260606 20/08
GTIN	4062406059439
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	14,7 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śruby mocujące	269028 29
Wielkość chwytu	20 mm
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 2020K08
długość całkowita L	125 mm
wielk. płytki	8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0803
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

