

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/08mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260607 20/08
GTIN	4062406059507
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	SRGCR/L 2020K08
długość główki L ₁	14,7 mm
śruby mocujące	269028 29
długość całkowita L	125 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0803
wielk. płytki	8 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

