

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260607 20/06
GTIN	4062406059477
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	6 mm
długość całkowita L	125 mm
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 2020K06
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	15,3 mm
śruby mocujące	269028 22
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0602
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500