

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/06mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260607 25/06
GTIN	4062406059484
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.T 0602
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość główki L ₁	15,3 mm
długość całkowita L	150 mm
śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 2525M06
wielk. płytki	6 mm
Seria	QuickTurn
Wielkość chwytu	25 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500
---	------------