

**CNMM 160612, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250497 CA025P
GTIN	4960664863785
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 160612 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mm

posuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	CA025P
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	11 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Materiał ostrza	HM

Łamacz wiórów	PX
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	1,2 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia