


CNMM 160608, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250496 CA025P
GTIN	4960664863778
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 160608 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mm

posuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PX

Gatunek	CA025P
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia