

**CNMM 120408, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250491 CA025P
GTIN	4960664863747
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 120408 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mm

posuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Gatunek	CA025P
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PX
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia