


CNMM 160616, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250498 CA025P
GTIN	4960664863792
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 160616 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mm

posuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PX
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Gatunek	CA025P
promień naroża	1,6 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160616
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia