

**DNMG 150608, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150608 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 5 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 420 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Gatunek	CA025P
Łamacz wiórów	PH
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

głębokość skrawania $a_p$	1 - 5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 420 m/min
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia