

**SNMG 120404, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251162 CA025P
GTIN	4960664864591
Klasa artykułu	25E

**Opis**

SNMG 120404 CA025P promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 105 - 435 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	CA025P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	PQ

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	105 - 435 m/min
Materiał ostrza &nbsp;	HM
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia