


TNMG 160408, Gatunek: CA025P

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160408 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mm

posuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 105 - 435 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	PQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	105 - 435 m/min
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	CA025P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia