

**SNMG 190612, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251368 CA025P
GTIN	4960664864836
Klasa artykułu	25E

**Opis**

SNMG 190612 CA025P promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 10 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

**Opis techniczny**

promień naroża	1,2 mm
Gatunek	CA025P
Łamacz wiórów	PH
Materiał ostrza &nbsp;	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 420 m/min
posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190612
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia