

**WNMG 080404, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080404 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,07 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Gatunek	CA025P
posuw f	0,07 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	HQ
Zastosowanie główne	P
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia