

**WNMG 080408 Wiper, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 Wiper CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: WQ

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,8 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 420 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 420 m/min
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	WQ
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,8 mm
Zastosowanie główne	P

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	1 - 3,8 mm
Gatunek	CA025P
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia