

**WNMG 080412, Gatunek: CA025P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Klasa artykułu	25E

**Opis**

WNMG 080412 CA025P Gatunek: CA025P

Łamacz wiórów: PS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 3,8 mmposuw  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 420 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	1 - 3,8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 420 m/min
Gatunek	CA025P

posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia