

**CNMG 120408, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250212 PR015S
GTIN	4960664837168
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120408 PR015S Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	PR015S
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	S
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Łamacz wiórów	MU
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia