

**DNMG 150608, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250797 PR005S
GTIN	4960664836604
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150608 PR005S Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MU

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3,5 mmposuw f : 0,05 - 0,15 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 90 m/min**Opis techniczny**

Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	PR005S
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	MU

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3,5 mm
Zastosowanie główne	S
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia