


**SNMG 120404, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Klasa artykułu	25E

**Opis**

SNMG 120404 PR005S promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: PR005S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 30 - 90 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 1,5 mm
posuw $f$	0,03 - 0,12 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,5 mm
Zastosowanie główne	S
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	30 - 90 m/min
Gatunek	PR005S

Warunki skrawania	ciągłe
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Łamacz wiórów	MQ
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,4 mm
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia