



SNMG 120404, Gatunek: PR015S

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251162 PR015S
GTIN	4960664837373
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 120404 PR015S promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: PR015S

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,18 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 25 - 70 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
Łamacz wiórów	MQ
głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
Zastosowanie główne	S
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	PR015S
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia