

**CCGT 030101, Gatunek: PR1535****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Klasa artykułu	25E

Opis

CCGT 030101 PR1535 Gatunek: PR1535

Łamacz wiórów: MFP-PF

głębokość skrawania a_p : 0,03 - 0,2 mm

posuw f : 0,02 - 0,1 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 160 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 40 - 60 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,02 - 0,1 mm/obr,
Łamacz wiórów	MFP-PF
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie dodatkowe	S
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 160 m/min
Gatunek	PR1535
promień naroża	0,1 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,03 - 0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	40 - 60 m/min
Zastosowanie główne	M
powłoka	Megacoat Nano
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030101
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia