

**TNMG 160404, Gatunek: PR015S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,18 mm/obr,
Gatunek	PR015S
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	S
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	MQ
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	25 - 70 m/min
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia