

**TNMG 160404, Gatunek: PR005S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251472 PR005S
GTIN	4960664836697
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	PR005S
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	MQ
Zastosowanie główne	S
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 90 m/min
powłoka	Megacoat Hard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia