


Garant**Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 38-elem., Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630012 6
GTIN	4062406060213
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M20.

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M18.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala: 9 szt. nr 631029 rozm. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Nasadki 6-kątne, 1/2 cala: 10 szt. nr 642229 rozm. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/4 cala: 3 szt. nr 631729 rozm. 3; 4; 5

Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala: 5 szt. nr 643229 rozm. 6; 8; 10; 12; 14

Uchwyt poprzeczny, 1/4 cala: 1 szt. nr 633029, rozm. 116

Przetyczka, 1/2 cala: 1 szt. nr 641329 wielk. 295

Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632829 rozm. 1/4

Przedłużki, 1/4 cala: 2 szt. nr 632429, rozm. 50; 150

Przedłużki, 1/2 cala: 2 szt. nr 641029, rozm. 130; 255

Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4

Przegub Cardana 1/2 cala: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2

Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4

Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2
przechowywane w: Kasetka z tworzywa ABS

wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2x3/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-30 mm
liczba części	38
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych	3-14 mm
Opakowanie	Kasetka z tworzywa sztucznego ABS
długość	510 mm
szerokość	294 mm
wysokość	61 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	8x20
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Aksesoria

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 10 mm	643229 10
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631029 6
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 255 mm	641029 255
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie 6-kątne 3 mm	631729 3
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 146 mm	632829 146
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 21 mm	642229 21

Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633529 1/4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 14 mm	643229 14
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 6 mm	643229 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631029 10
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 22 mm	642229 22
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 630012	630304 630012
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 24 mm	642229 24
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 30 mm	642229 30
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632429 50
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631029 5,5
Przegub Cardana, 1/2 cala Typ 1/2	641629 1/2
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ	640025
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631029 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631029 11
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 16 mm	642229 16
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631029 9
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 18 mm	642229 18
Pudełka systemowe Typ 4	630305 4
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie 6-kątne 5 mm	631729 5
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632429 150
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie 6-kątne 4 mm	631729 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631029 4
Przedłużka, 1/2 cala długość całkowita 130 mm	641029 130
Przetyczka, 1/2 cala długość całkowita 295 mm	641329 295
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 12 mm	643229 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631029 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631029 7
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ	632025
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 27 mm	642229 27

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 19 mm	642229 19
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala sześciokąt 8 mm	643229 8
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 17 mm	642229 17
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala rozwartość klucza 13 mm	642229 13
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala Typ 1/2	640025 1/2
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632025 1/4