

**Garant****Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 39-elem., Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630299 6
GTIN	4062406060275
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

**Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.**Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

System-Box z niemal niezniszczalnego tworzywa ABS z zawiasami i nowoczesnym, przyjaznym dla użytkownika szybkim zamknięciem.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

**Zastosowanie:**

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M10.

Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M2 – M4 oraz do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 – M8.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**w dostawie::**

nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631029 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 5 szt. zbliżonych do nr 675240, rozm. 3; 4; 5; 6; 8

Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. zbliżone do nr 675310, rozm. 1, 2; 3

Bity, C 6,3, do śrub Pozidriv: 1 szt. zbliżona do nr 675320, rozm. 2

Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 4 szt. zbliżone do nr 675250, rozm. 3; 4; 5,5; 6,5

Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 8 szt. zbliżone do nr 675340 rozm. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Adapter do bitów: 1 szt. zbliżona do nr 676800, rozm. 4/4

Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632829, rozm. 146

przedłużki: 2 szt. nr 632429, rozm. 50; 100

przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4

grzechotka: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4

przechowywane w: Kasetka z tworzywa sztucznego ABS

## Opis techniczny

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-13 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Opakowanie	Kasetka z tworzywa ABS z zatrzaskiem
długość	257 mm
szerokość	147 mm
wysokość	45 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	5×10
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632429 50
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 6 mm	631029 6
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 146 mm	632829 146
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 4 mm	631029 4

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631029 9
Pudełka systemowe Typ 2	630305 2
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm	631029 4,5
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 630299	630304 630299
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm	631029 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631029 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631029 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631029 5,5
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ	632025
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631029 8
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 100 mm	632429 100
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm	631029 13
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633529 1/4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631029 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631029 7