



Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 41-elem., Typ: SD



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630325 SD
GTIN	4062406060282
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

System-Box z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS z zawiasami i nowoczesnym, praktycznym zamknięciem. Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w specjalnie **uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Profil Surface Drive zapewnia przeniesienie siły bezpośrednio na powierzchnie nakrętek i śrub, wrażliwe krawędzie są chronione. Przy użyciu profilu Surface Drive można odkręcać lub dokręcać również śruby o wymiarach pośrednich (np. śruby calowe), i śruby o zużytych łbach. Przedłużki Wobble-Fix pozwalają na odchylenie kątowe i mogą zostać ustalone przez zatrzaśnięcie.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M10.

Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M2 – M4 oraz do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 – M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki sześciokątne Surface-Drive: 13 szt. nr 631225 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

6-kątne bity C 6,3: 4 szt. podobnie nr 675240 wielk. 3; 4; 5; 6

Bity do profili Phillips C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675310, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
 Bity Pozidriv C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675320, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
 Bity płaskie C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675250, wielk. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 Bity do Torx® C 6,3: 6 szt., zbliżone do nr 675340, wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633029
 Uchwyt nasadzany: 1 szt. 632829
 Przedłużki „Wobble-Fix”: 2 szt. 632519 rozm. 50; 100
 Przegub Cardana: 1 szt. nr 633529
 Grzechotka: 1 szt. nr 632025 z wypychaczem
 Adapter E 6,3: 1 szt. podobna do nr 675020, rozm. 6,3K dla bitów 1/4 cala C 6,3
 Złącze trzpieniowe: 1 szt. podobna do nr 650005 rozm. 2 złącze 6-kątne E 6,3 1/4 cala – gniazdo 4-kątne 1/4 cala
 Adapter do grotów typu bit: 1 szt. podobna do nr 676800 nasadka 4-kątne 1/4 cala – 6-kąt do wspomaganie kluczem 1/4 cala
 Przechowywanie w: Kasetka z tworzywa sztucznego ABS
 Stopień wypełnienia szuflady w G: 5×10
 wysokość: 45 mm
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal
 Zakres rozwarości klucza Surfacedrive: 4-14 mm
 Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6 mm

Opis techniczny

liczba części	41
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-6 mm
Zakres rozwarości klucza Surfacedrive	4-14 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak płaski Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
czworokąt z Wobble-Fix	z kątem obrotu
Opakowanie	Kasetka z tworzywa ABS z zatrzaskiem
długość	257 mm
szerokość	147 mm

wysokość	45 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	5×10
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 13 mm	631225 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 10 mm	631225 10
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ	632025
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 7 mm	631225 7
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633529 1/4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 9 mm	631225 9
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 12 mm	631225 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 4,5 mm	631225 4,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 11 mm	631225 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 14 mm	631225 14
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 5,5 mm	631225 5,5
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 4 mm	631225 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 6 mm	631225 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 5 mm	631225 5

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 8 mm	631225 8
Pudełka systemowe Typ 2	630305 2
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 630325	630304 630325
Zestawy narzędzi dla elektroników, 118-elementowe bez walizki	680405
Zestawy narzędzi dla elektroników, 118-elementowe z aluminiową walizką narzędziową	680400