

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×20G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/6A**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930605 800/6A
GTIN	4062406065393
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×24G, zszufladami 26×20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady pełnym wysuwem**, różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu powyżej 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Opis techniczny

wysokość	800 mm
wysokość użytkowa	700 mm

szerokość	750 mm
głębokość	600 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×20
liczba drzwi	0
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	26
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
Liczba szuflad	6
masa	106 kg
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26×20G

Rodzaj produktu

Szafa narzędziowa

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 800 mm	930625 800
Szuflada,75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930633 100
Szuflada,75 kg szuflady o wysokości frontu 150 mm	930633 150
Szuflada,75 kg szuflady o wysokości frontu 200 mm	930633 200
Szuflada,75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930633 75
Zaślepki do uchwyty listwowego20-elem. Typ 10	951025 10