

**Garant****Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 5,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631029 5,5
GTIN	4062406060435
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

**Norma:****DIN 3124-S****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**wskazówka:**

Klucze nasadowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	8,7 mm
długość	25 mm
rozwartość klucza	5,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia

chromowana

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy