

Garant**Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 38-elem., Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630855 6
GTIN	4062406060268
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.

Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120.**

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2,5 – M8. Do śrub Torx® zewn. z gwintem M3 – M8.

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M8. Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 – M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki kluczy nasadowych do śrub z łbem 6-kątnym: 10 szt. nr 631029 rozm. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nasadki kluczy nasadowych do śrub Torx®: 6 szt. podobne do nr 631500 rozm. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Bity, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: 5 szt., wielk. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 10 szt. rozm. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633029, rozm. 116

Przetyczka: 1 szt. nr 632829, rozm. 146

Przedłużki: 2 szt. nr 632429, rozm. 50; 150

Przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4

Grzechotka: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Opis techniczny

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	5-13 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Opakowanie	Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość	257 mm
szerokość	147 mm
wysokość	45 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	5×10
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Pudełko systemowe Typ 2	630305 2
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 12 mm	631029 12
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632429 150
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 6 mm	631029 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 11 mm	631029 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 10 mm	631029 10
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632429 50
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 9 mm	631029 9

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631029 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631029 5,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm	631029 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631029 8
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 146 mm	632829 146
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631029 5
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ	632025
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633529 1/4