

Garant GRIDLINE

Szafa narzędziowa kompletna z szufladami 75 kg, 26×20G, wys. w mm / liczba szuflad: 800/6**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930605 800/6
GTIN	4062406065386
Klasa artykułu	9GK

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

W pełni wyposażona szafa narzędziowa 30×24G, zszufladami 26×20G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty szuflad - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Przy podnoszeniu i transporcie szafek należy odpowiednio zabezpieczyć szuflady w obudowie.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×20

wysokość: 800 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 600 mm

wysokość użytkowa: 700 mm

wysokość użytkowa szuflad: 700 mm
szerokość użytkowa szuflad: 650 mm

Opis techniczny

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
masa	105 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
wysokość	800 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad	650 mm
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	250 mm
głębokość	600 mm
Liczba szuflad	6
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×20
szerokość użytkowa szuflad w G	26
liczba drzwi	0
wysokość użytkowa	700 mm
szerokość	750 mm
Podstawa stanowisk roboczych z regulacją wysokości	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %

Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	26×20G
Rodzaj produktu	Szafa narzędziowa

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Obudowa szafy narzędziowej do szuflad wysokość 800 mm	930625 800
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 100 mm	930633 100
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 125 mm	930633 125
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 250 mm	930633 250
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 50 mm	930633 50
Szuflada, 75 kg szuflady o wysokości frontu 75 mm	930633 75
Zaślepki do uchwyty listwowego 20-elem. Typ 10	951025 10