

Garant**Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 19 elem., Typ: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630162 6
GTIN	4062406060244
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki / elementy łączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

nasadki 6-kątne: 13 szt. nr 631029 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633029, rozm. 116

Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632829, rozm. 146

przedłużki: 2 szt. nr 632429, rozm. 50; 150

przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4

grzechotka: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4

przechowywane w: Kaseta z tworzywa sztucznego ABS

Stopień wypełnienia szuflady w G: 5×10

wysokość: 45 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 3,5-13 mm

Opis techniczny

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych	3,5-13 mm
liczba części	19
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Opakowanie	Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość	257 mm
szerokość	147 mm
wysokość	45 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	5×10
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5,5 mm	631029 5,5
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 50 mm	632429 50
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ	632025
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 12 mm	631029 12
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm	631029 13
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 3,5 mm	631029 3,5
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 630162	630304 630162
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631029 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631029 9
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631029 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 8 mm	631029 8
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 5 mm	631029 5
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632429 150
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633529 1/4
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116

Pudełka systemowe Typ 2	630305 2
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm	631029 4,5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631029 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631029 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631029 11
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 146 mm	632829 146
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632025 1/4