

**Garant****Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631029 11
GTIN	4062406060497
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

**Norma:****DIN 3124-S****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**wskazówka:**

Klucze nasadowe 6-kątne GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

**Opis techniczny**

długość	25 mm
Ø po stronie napędu	15,9 mm
rozwartość klucza	11 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia

chromowana

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy