

**Garant**
**Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 22 szt., Typ: 6**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630262 6
GTIN	4062406060251
Klasa artykułu	61A

**Opis**
**Wykonanie:**

**Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.** Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

**Zastosowanie:**

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 – M8.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**w dostawie::**

nasadki 6-kątne: 13 szt. nr 631029 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

nasadki 6-kątne: 4 szt. nr 631729 rozm. 3; 4; 5; 6

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633029, rozm. 116

Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632829, rozm. 146

przedłużka: 1 szt. nr 632429, rozm. 150

przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4

grzechotka: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4

przechowywane w: Kasetka z tworzywa sztucznego ABS

Stopień wypełnienia szuflady w G: 5×10

wysokość: 45 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych: 3,5-13 mm

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6 mm

## Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	3-6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	3,5-13 mm
Opakowanie	Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość	257 mm
szerokość	147 mm
wysokość	45 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G	5×10
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 5 mm	631029 5
Przetyczka, 1/4 cala długość całkowita 116 mm	633029 116
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie 6-kątne 3 mm	631729 3
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie 6-kątne 5 mm	631729 5
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 3,5 mm	631029 3,5
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633529 1/4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 5,5 mm	631029 5,5
Przedłużka, 1/4 cala długość całkowita 150 mm	632429 150
Pudełka systemowe Typ 2	630305 2
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 12 mm	631029 12
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 630262	630304 630262
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwarość klucza 8 mm	631029 8

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 10 mm	631029 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 7 mm	631029 7
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 6 mm	631029 6
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie 6-kątne 4 mm	631729 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 11 mm	631029 11
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala długie 6-kątne 6 mm	631729 6
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4 mm	631029 4
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 9 mm	631029 9
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 4,5 mm	631029 4,5
Uchwyt wkrętakowy, 1/4 cala długość całkowita 146 mm	632829 146
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ	632025
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala rozwartość klucza 13 mm	631029 13
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4	632025 1/4