

**Garant****Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 13-elem., Typ: SD****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630062 SD
GTIN	4062406060237
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

**Końcówki / elementy łączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.**Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg **DIN 3120**.

Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej **wkładce z pianki poliuretanowej** i są w każdej chwili dostępne.

**Zastosowanie:**

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 – M8.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**w dostawie::**

nasadki 6-kątne: 9 szt. nr 631225

roz. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Przedłużki „Wobble-Fix”: 2 szt. roz. 50; 150 mm

przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 roz. 1/4

grzechotka: 1 szt. nr 632025 roz. 1/4

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

Stopień wypełnienia szuflady w G: 5x10

wysokość: 45 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-13 mm

**Opis techniczny**

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	4-13 mm
profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
czworokąt z Wobble-Fix	z kątem obrotu
materiał	stal chromowo-wanadowa
Opakowanie	Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość	257 mm
szerokość	147 mm
wysokość	45 mm
powierzchnia	chromowany
Stopień wypełnienia szuflady w G	5×10
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

## Akcesoria

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwarość klucza 13 mm	631225 13
Pudełka systemowe Typ 2	630305 2
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4	633529 1/4
Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ	632025
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwarość klucza 11 mm	631225 11
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwarość klucza 7 mm	631225 7
Wkładki z pianki poliuretanowej do zestawu 630062	630304 630062
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwarość klucza 10 mm	631225 10
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwarość klucza 5,5 mm	631225 5,5
	631225 5

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 5 mm

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 4 mm

631225 4

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 6 mm

631225 6

Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive rozwartość klucza 8 mm

631225 8

Grzechotka przełączalna z wypychaczem, 1/4 cala Typ 1/4

632025 1/4